

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.1/4-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 4.1/4-14
GTIN	4062406054212
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 107,95 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 106,3 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal snijkanten Z	12
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	161,925 mm

Schacht-Ø D _s	56 mm
Gangen per inch	14
Kerngat-Ø	106,3 mm
Schroefdraad-Ø	107,95 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	4.1/4-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap