

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M42X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130016 M42X0,75
GTIN	4062406024765
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,75 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 41,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	24 mm
Totale lengte L	200 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	42 mm
Kerngat-Ø	41,25 mm

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	105 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M42×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap