

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.3/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.3/4-16
GTIN	4062406055455
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 120,65 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 119,15 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	16
Schacht-vierkant □	44 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Kerngat-Ø	119,15 mm
Draaddiepte	180,975 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	180 mm
Aantal snijkanten Z	12

Draadspoed	1,588 mm
Aantal spaangroeven	12
Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.3/4-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap