

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M76X1****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130020 M76X1 |
| GTIN | 4062406026295 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Draaddiepte | 114 mm |
| Draadspoed | 1 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Schacht-Ø D _s | 50 mm |
| Aantal spaangroeven | 8 |
| Aantal snijkanten Z | 8 |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Norm | DIN 2184 |
| Schacht-vierkant □ | 39 mm |
| Totale lengte L | 160 mm |
| Schroefdraad-Ø | 76 mm |
| Kerngat-Ø | 75 mm |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M76×1 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |