

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 2.3/8-8
GTIN	4062406054595
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 60,325 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 57,3 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	50 mm
Schroefdraad-Ø	60,325 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	90,49 mm
Kerngat-Ø	57,3 mm
Totale lengte L	160 mm
Gangen per inch	8

Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	3,175 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2.3/8-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap