

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M78X4**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M78X4
GTIN	4062406026417
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	8
Draadspoed	4 mm
Draaddiepte	117 mm
Aantal snijkanten Z	8
Norm	DIN 2184
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Schroefdraad-Ø	78 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	74 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M78×4
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap