

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M68X3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130020 M68X3
GTIN	4062406026011
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF
 Snijmateriaal: HSS
 Norm: DIN 2184
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 3 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant □: 39 mm
 Kerngat-Ø: 65 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schacht-Ø D _s	50 mm
Schroefdraad-Ø	68 mm
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	65 mm
Draadspoed	3 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Norm	DIN 2184
Draaddiepte	102 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M68×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap