

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.3/4-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 3.3/4-4
GTIN	4062406055219
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 4  
Schroefdraad-Ø: 95,25 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 88,76 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	180 mm
Kerngat-Ø	88,76 mm
Schroefdraad-Ø	95,25 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal spaangroeven	10
Draadspoed	6,35 mm
Gangen per inch	4
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Aantal snijkanten Z	10
Draaddiepte	142,88 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3.3/4-4 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap