

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.7/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.7/16-16
GTIN	4062406055738
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 61,912 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 60,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	61,912 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	92,87 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	39 mm

Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	60,5 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Gangen per inch	16
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.7/16-16 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap