

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.3/8-16
GTIN	4062406055707
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 60,325 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 58,85 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Gangen per inch	16
Kerngat-Ø	58,85 mm
Draaddiepte	90,49 mm
Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	39 mm

Schroefdraad-Ø	60,325 mm
Aantal spaangroeven	6
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	6
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.3/8-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap