

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/2-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 3.1/2-14
GTIN	4062406055073
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 88,9 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 87,25 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	50 mm
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	10
Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	10
Draadspoed	1,814 mm
Schroefdraad-Ø	88,9 mm

Kerngat-Ø	87,25 mm
Draaddiepte	133,35 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	3.1/2-14 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap