

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M82X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130020 M82X1,5
GTIN	4062406026530
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	39 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	8
Schacht-Ø D _s	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	8
Draadspoed	1,5 mm
Draaddiepte	123 mm
Schroefdraad-Ø	82 mm
Kerngat-Ø	80,5 mm
Norm	DIN 2184
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M82×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap