

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3-18

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 3-18
GTIN	4062406053734
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 18
 Schroefdraad-Ø: 76,2 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant □: 39 mm
 Kerngat-Ø: 75 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	18
Kerngat-Ø	75 mm
Aantal spaangroeven	8
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schroefdraad-Ø	76,2 mm
Aantal snijkanten Z	8

Schacht-Ø D _s	50 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	114,3 mm
Draadspoed	1,411 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3-18 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap