

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M80X3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M80X3
GTIN	4062406026479
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	39 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Draaddiepte	120 mm
Schroefdraad-Ø	80 mm
Aantal spaangroeven	8
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Norm	DIN 2184
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	8
Draadspoed	3 mm
Kerngat-Ø	77 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M80×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap