

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.3/4-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.3/4-4
GTIN	4062406053673
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNC-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 4

Schroefdraad-Ø: 69,85 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 63,36 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Schroefdraad-Ø	69,85 mm
Draaddiepte	104,78 mm
Draadspoed	6,35 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	160 mm

Kerngat-Ø	63,36 mm
Gangen per inch	4
Aantal spaangroeven	8
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	2.3/4-4 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap