

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/2-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.1/2-12
GTIN	4062406056216
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 88,9 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 86,9 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	86,9 mm
Aantal spaangroeven	10
Aantal snijkanten Z	10
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	133,35 mm
Gangen per inch	12

Schacht-Ø D _s	50 mm
Schroefdraad-Ø	88,9 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadspoed	2,11 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3.1/2-12 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap