

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M95X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M95X1,5
GTIN	4062406026882
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 93,5 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	44 mm
Norm	DIN 2184
Aantal spaangroeven	10
Schroefdraad-Ø	95 mm
Aantal snijkanten Z	10
Totale lengte L	180 mm

Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	93,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Draaddiepte	142,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M95×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap