

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M60X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M60X2
GTIN	4062406030094
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 2 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Schacht-vierkant □: 35 mm

Kerngat-Ø: 58 mm

**Technische beschrijving**

Draadspeed	2 mm
Norm	DIN 2184
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L	160 mm
Schroefdraad-Ø	60 mm
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Aantal spaangroeven	6
Draaddiepte	90 mm
Schacht-vierkant □	35 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Kerngat-Ø	58 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M60×2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap