

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.3/8-8
GTIN	4062406055721
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 60,325 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 57,3 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	60,325 mm
Kerngat-Ø	57,3 mm
Gangen per inch	8
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	6
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadspoed	3,175 mm

Aantal snijkanten Z	6
Schacht-Ø D _s	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	90,49 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.3/8-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap