

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/2-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.1/2-14
GTIN	4062406056209
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 14
Schroefdraad-Ø: 88,9 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 87,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	39 mm
Kerngat-Ø	87,25 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	88,9 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Gangen per inch	14

Aantal snijkanten Z	10
Aantal spaangroeven	10
Draadspoed	1,814 mm
Draaddiepte	133,35 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3.1/2-14 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap