

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 4.3/4-10
GTIN	4062406054359
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 10
Schroefdraad-Ø: 120,65 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 118,35 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	118,35 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	2,54 mm
Gangen per inch	10
Aantal snijkanten Z	12

Draaddiepte	180,975 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	4.3/4-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap