

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M115X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M115X3
GTIN	4062406031848
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS  
Norm: DIN 2184  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 3 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 112 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	3 mm
Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	112 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	115 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal snijkanten Z	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Norm	DIN 2184
Draaddiepte	172,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M115×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap