

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M115X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130025 M115X4
GTIN	4062406031855
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 4 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 111 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 2184
Draaddiepte	172,5 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal spaangroeven	12
Draadspoed	4 mm
Totale lengte L	180 mm

Schacht-Ø D _s	56 mm
Schroefdraad-Ø	115 mm
Aantal snijkanten Z	12
Kerngat-Ø	111 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M115×4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap