

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.3/4-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.3/4-4
GTIN	4062406056346
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 4
Schroefdraad-Ø: 95,25 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 88,76 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	95,25 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	142,88 mm
Kerngat-Ø	88,76 mm

Gangen per inch	4
Draadspoed	6,35 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	10
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	3.3/4-4 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap