

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.3/4-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130056 4.3/4-14
GTIN	4062406056599
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 120,65 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 119 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	119 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal snijkanten Z	12
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal spaangroeven	12

Draaddiepte	180,975 mm
Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Gangen per inch	14
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	4.3/4-14 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap