

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/4-4,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.1/4-4,5
GTIN	4062406053413
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNC-LH

Snijmateriaal: HSS

Schroefdraad-Ø: 57,15 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 45 mm

Schacht-vierkant □: 35 mm

Kerngat-Ø: 51,38 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	6
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Schacht-Ø D _s	45 mm
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	85,73 mm
Kerngat-Ø	51,38 mm

Schacht-vierkant □	35 mm
Draadspoed	5,644 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	2.1/4-4,5 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap