

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M112X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130025 M112X1,5
GTIN	4062406031770
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF
 Snijmateriaal: HSS
 Norm: DIN 2184
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1,5 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 110,5 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Schroefdraad-Ø	112 mm
Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	110,5 mm
Draaddiepte	168 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	12
Norm	DIN 2184
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M112×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap