

Garant**Houder voor Weldonschachten, cilindrisch, slank, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300415 20
GTIN	4045197701855
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische houder met Weldonschacht en een klemschroef voor gereedschapsopspanning. Ø6 mm doorlopende boring voor **inwendige koeling** aanwezig.

Uitvoering:

Uitvoering spanschroef: M16 × 1 – SKT 5

Voordeel:

Geringe storende contour door slanke constructie en variatie van de spanlengtes.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Levering:

Inclusief klemschroef nr. 300416.

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	31 mm
L ₁	100 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spanschroef voor microspanopname Draadafmeting M16	300416 M16
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40