

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M95X4

Bestelgegevens

Bestelnummer	130025 M95X4
GTIN	4062406031350
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10

Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	10
Draaddiepte	142,5 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Kerngat-Ø	91 mm
Norm	DIN 2184
Aantal snijkanten Z	10
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	95 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Draadspoed	4 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M95×4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap