



ER-spantangenset 12-delig 2–13 mm, ER 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	309016
GTIN	2050001767820
Artikelklasse	39Y

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Levering:

In houten box, 1 mm oplopend.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 5 \mu\text{m}$

Technische beschrijving

Opname	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Producttype	Spantang