

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-spantangenset HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E, ER 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309393
GTIN	2050001766540
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**stysteemrondloop-** en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v. :**

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

**Opmerking:**

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2 µm

**Technische beschrijving**

Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm

Producttype

Spantang