

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M56X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M56X4
GTIN	4062406032142
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 4 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 52 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	6
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	6
Draaddiepte	84 mm
Draadspoed	4 mm
Kerngat-Ø	52 mm

Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	56 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2184
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M56×4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	links

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap