

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF: M112X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M112X1,5
GTIN	4062406033996
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 110,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Kerngat-Ø	110,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal spaangroeven	12

Norm	DIN 2184
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draaddiepte	168 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Schroefdraad-Ø	112 mm
Aantal snijkanten Z	12
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M112×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat

Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap