

**Garant**
**CDCT S40101, Soort: HB7035**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Artikelklasse	21I

## Omschrijving

CDCT S40101 HB7035 Soort: HB7035  
 Spaanbreker: SF  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 60 - 150 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,1 mm
Voeding $f$	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Soort	HB7035
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Neventoepping	K
Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepping	60 - 150 m/min
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SF
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	CDCT S40101
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien