

Garant**CDCT S40102, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Artikelklasse	21I

Omschrijving

CDCT S40102 HB7125-1 Soort: HB7125-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7125-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	VS
Snijmateriaal	HM

Snedecndities	continu
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CDCT S40102
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien