

Garant
GPCT S50104, Soort: HB7035


Bestelgegevens

Bestelnummer	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Artikelklasse	211

Omschrijving

GPCT S50104 HB7035 Soort: HB7035
 Spaanbreker: SF
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 60 - 150 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,35 mm
Neventoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	60 - 150 m/min

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Soort	HB7035
Spaanbreker	SF
Snedecondities	continu
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	GPCT S50104
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien