

Garant
GCCT 060202, Soort: HU7310


Bestelgegevens

Bestelnummer	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Artikelklasse	211

Omschrijving

GCCT 060202 HU7310 Soort: HU7310
 Spaanbreker: AF
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,6 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	AF
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,6 mm
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Soort	HU7310

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min
Coating	ongeoat
ISO-code wisselplaat	GCCT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien