

Garant**TDAT 070101, Soort: HB7410**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Artikelklasse	21I

Omschrijving

TDAT 070101 HB7410 Soort: HB7410
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,1 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Hoofdtoepassing	Ti
Spaanbreker	TIS
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7410
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm

Snijmateriaal	HM
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	TDAT 070101
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien