

**Garant**
**TDAT 070102, Soort: HB7410**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	268630 HB7410
GTIN	4062406057800
Artikelklasse	21I

### Omschrijving

TDAT 070102 HB7410 Soort: HB7410  
 Spaanbreker: TIS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

### Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Soort	HB7410
Voeding $f$	0,05 - 0,23 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	continu
Spaanbreker	TIS
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	Ti
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	TDAT 070102
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien