

**Garant**
**GCCT 060202, Soort: HB7035**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Artikelklasse	21I

## Omschrijving

GCCT 060202 HB7035 Soort: HB7035  
 Spaanbreker: SF  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 60 - 150 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing	60 - 150 m/min
Snedeccondities	continu
Neventoepassing	K
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7035
Spaanbreker	SF
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	GCCT 060202
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien