

**Garant****Vlakfrees 43° Octo, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/8mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	213300 125/8
GTIN	4045197702043
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Uitvoering:

Vlakfrees 43° met maximaal 8 te gebruiken snijkanten per wisselplaat.

### Toepassing:

Dankzij de uitgekiende positieve geometrie wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen. Licht snijdende vlakfrees.

### Opmerking:

Om alle **8 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm

Maximale buiten-Ø $D_{max}$	134 mm
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	OF.. 050405
Aantal snijkanten Z	8
Instelhoek $\kappa$	43 graden
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	43 graden
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219808
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP