

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M43X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 220 mm

Schacht-Ø D_s: 36 mm

Schacht-vierkant □: 29 mm

Kerngat-Ø: 42 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	220 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	42 mm
Schroefdraad-Ø	43 mm
Draadspoed	1 mm
Schacht-vierkant □	29 mm

Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schacht-Ø D _s	36 mm
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	107,5 mm
Draadafmeting	M43×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder

Producttype

Tap