

**Garant****RC.T 0602, Soort: HU7310-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

RC.T 0602 HU7310-1 Spaanbreker: AM  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Soort	HU7310-1
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	N

Spaanbreker	AM
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	RCGT 0602
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien