

**Garant****RC.X 1003, Soort: HB725**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

RC.X 1003 HB725 Spaanbreker: UM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	UM
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	UNI
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Soort	HB725

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Coating	PVD
ISO-code wisselplaat	RCMX 1003
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien