

Garant**RC.X 1003, Soort: HU7310-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1003 HU7310-1 Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

Technische beschrijving

Soort	HU7310-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	AM

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	RCGX 1003
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien