

**Garant****CCGT 030102, Soort: HU7315-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Artikelklasse	211

## Omschrijving

CCGT 030102 HU7315-1 Soort: HU7315-1  
Spaanbreker: AF  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Voeding $f$	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm

Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AF
Soort	HU7315-1
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien