


**Garant****CNMG 09T304, Soort: HB7210-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 09T304 HB7210-1 Soort: HB7210-1  
Spaanbreker: GM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7210-1
Spaanbreker	GM
Voeding $f$	0,3 - 0,7 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Hoekradius	0,4 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien