

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M1,8X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M1,8X0,35
GTIN	4062406018269
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	1,8 mm
Aantal spaangroeven	2
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	40 mm
Draaddiepte	4,5 mm
Kerngat-Ø	1,45 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Norm	DIN 371
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,8x0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap