


Garant
CNMG 120408, Soort: HB7210-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7210-1 Soort: HB7210-1
 Spaanbreker: GG
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Voeding f : 0,32 - 0,8 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 6,5 mm
Spaanbreker	GG
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	K
Voeding f	0,32 - 0,8 mm/omw,

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7210-1
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien