


**Garant****CNMG 120412, Soort: HB7210-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120412 HB7210-1 Soort: HB7210-1  
Spaanbreker: GG  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,32 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	K
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7210-1

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Spaanbreker	GG
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien